

ACO Fettabscheider LipuMobil-P Typ 0.8

Für den mobilen Einsatz

Der Inhalt von Fettabscheidern zur mobilen Installation muss gewöhnlich durch Abschöpfen entfernt werden. Da dabei der Deckel entfernt werden muss, entsteht eine starke Geruchsbelästigung. Der neue Fettabscheider zur mobilen Installation LipuMobil-P ist wahlweise mit einem Fettsammeltank lieferbar.

Mit der am Fettsammeltank montierten Abzugspumpe lässt sich das Fett aus dem Abscheider abziehen. Ein Öffnen des Deckels ist dazu nicht nötig. Der Fettsammeltank verfügt über ein Volumen

von 10 Litern. Bei Vollfüllung kann dieser Tank bequem entfernt und das abgezogene Fett in einen größeren Sammelbehälter zwischengelagert werden.

Optional ist auch die Montage eines Rollensets am Behälterboden des Abscheiders möglich. Bei Verwendung von flexiblen Rohranschlüssen kann der Abscheider dann vom Rohrleitungssystem entfernt werden. Der Abscheider lässt sich anschließend einfach zu einem Entsorgungspunkt transportieren.



Produktübersicht



ACO Fettabscheider LipuMobil-P Typ 0.8 (geprüft nach DIN EN 1825) aus Polyethylen



Produktinformationen

- Zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, geruchsdicht verschlossen, mit abnehmbarem Deckel und Schnellspanverschluss
- Zu- und Ablauf DN 50 (OD 50 mm) für Anschluss an Rohrsysteme mit passenden Anschlüssen
- Gesamtvolumen: 48 Liter
- Fettspeichermenge: 15 Liter
- Schlammspeichermenge: 16 Liter
- Wahlweise mit Fettsammelbehälter aus PE mit Abzugspumpe, Volumen 10 Liter
- Bauaufsichtliche Zulassung (Deutschland) Z-54.6-546
- LGA Prüfbericht (Typprüfung) 60143586-001
- Geeignet für Volumenströme bis 0,8 l/s

Maßzeichnungen



Ausführung	Artikelnummer
Ohne Fettsammelbehälter	3700.04.00
Mit Fettsammelbehälter montiert in Fließrichtung rechts	3700.04.10
Mit Fettsammelbehälter montiert in Fließrichtung links	3700.04.20

Ergänzungsbauteile

	Beschreibung	Artikelnummer
	■ Laufrollenset bestehend aus vier Laufrollen, zwei mit verstellbaren Klemmhebeln zur Fixierung des Behälters	3700.04.30
	■ Ablasshahn zur Behälterentleerung	3700.04.40
	■ Sammelbehälter mit 60 Liter Volumen, mit geruchsdichter Abdeckung und Spannverschluss	7600.00.15
	■ Absperrschieber DN 50 für Zulaufleitung	0175.18.33